

Schutzhaube – elektrischer Antrieb



Technische Daten

Tiefe	nach Kundenwunsch
Breite	nach Kundenwunsch
Höhe	nach Kundenwunsch
Gewicht	Max. 80 kg
Öffnungs- und Schliesskraft	max. Klemmkraft 150 N, max. kinetische Energie 10J
Sicherheits-schalter	nach individueller Anforderung
Verkleidungs-material	je nach Anwendung, z.B. Blech, Kunststoff, Glas, Dibond etc.
Artikelgruppe	S01-012

Standardsystem – weitere Lösungen bieten wir gerne auf Anfrage an.



Alle KANYA SAFE Lösungen bieten wir auch mit manueller Bedienung an.
Artikelgruppe: S02-011

Anwendung

Das Laborgerät wird durch die Schutzhaube vor Staub geschützt. Schutzhauben werden vielfach im Hygiene- und Reinraumbereich eingesetzt.

